



GRUNDFOS
ECADEMY

GRUPPO DI AUMENTO PRESSIONE

CMB + PM2

CMB + PM2

Con il gruppo di aumento pressione CMB + PM2 puoi modificare le impostazioni in funzione dell'applicazione.

Semplici impostazioni garantiscono prestazioni ottimali in ogni situazione, così che l'utente abbia sempre tutto sotto controllo.




APPLICAZIONI

Il gruppo di aumento pressione CM Booster + PM2 è progettato per aumentare la pressione idrica in applicazioni domestiche.

Può essere collegato direttamente alla rete idrica* o tramite serbatoio.

* se consentito dalla normativa locale




VANTAGGI PRINCIPALI

- Avvio-arresto automatico con pressione di attacco regolabile
- Sistema completo – plug & pump
- Funzionamento silenzioso ≤ 55 dB(A)
- Idoneo per l'alimentazione da generatore – attenua le fluttuazioni di corrente
- Protezione incorporata contro la marcia a secco e il sovraccarico
- Garanzia 2 anni




PRESTAZIONI

CM1/CM3



CM5



SELEZIONE

RUBINETTI		1 - 5	6 - 10	11 - 20	21 - 50
PIANI					
4		CMB 1-36	CMB 3-28	CMB 3-37	CMB 5-47
3		CMB 1-45	CMB 3-37	CMB 3-47	CMB 5-47
2		CMB 1-45	CMB 3-37	CMB 3-47	CMB 5-38
1		CMB 1-54	CMB 3-47	CMB 3-47	CMB 5-38

Pressione di avvio regolabile
Rilevazione della pressione
Protezione anticiclica

Max cicli avvio/arresto
Auto-reset

CMB PM2
Prev. max 45 m

Fixed start pressure

CMB PM1 22
Max. height 18m

CMB PM1 15
Max. height 11m

DATI TECNICI

- Tensione di alimentazione: 1x220-240V, 50/60Hz
- Classe di protezione: IP55
- Livello pressione sonora: ≤ 55 dB(A)
- Frequenza avvio/arresto: Max 100 per ora
- Approvazioni: Idoneo per acqua potabile



GRUNDFOS
ECADEMY

www.grundfos.it